


SQ

BÚVÁRSZIVATTYÚK

3"-OS MEGBÍZHATÓSÁG



Az SQ a Grundfos kompakt búvárszivattyúja. A mindössze 3" átmérőjű szivattyú kiválóan illeszkedik az azonos méretű kutakba – vagy a 4"-os fűrt kutakba, ahol idővel a kútátmérő csökkenhet. A kompakt kialakítás, a kimagasló tulajdonságok, mint a szárazonfutás elleni védelem, vagy a lágyindítás, az SQ szivattyút a legmegbízhatóbb választássá teszik.

ELŐNYÖK

- Egyedülálló, 3"-os kivitel
- Széles feszültség tartomány
- Lágyindítás – csökkenti a motor terhelését
- Szárazonfutás elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Automatikus újraindítás
- Rozsdamentes kivitel – korróziótól mentes
- Beépített elektronika – megkönnyíti a telepítést és a beüzemelést

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Házi vízellátás
- Kisebb vízművek
- Öntözőrendszerek
- Talajvíz elvezetés

ISMERJÜK MEG AZ SQ SZIVATTYÚT

TULAJDONSÁGOK

- Lágy indítás
- Magas indítási nyomaték
- 2 vezeték; nem kell külön kapcsolódoboz
- Kezeli a feszültség ingadozást, védelem és automatikus újraindítás
- Szárazonfutás elleni védelem
- Lágyindítás
- Beépített elektronika
- Állandó mágneses motor

MŰSZAKI ADATOK

- Teljesítmény tartomány: Térfogatáram $7\text{m}^3/\text{h}$ (SQ/SQN 7)
- Emelőmagasság 180m (SQ/SQN 1)
- Névleges feszültség: $1\times 200\text{-}240\text{V}$
- Frekvencia: $50/60\text{Hz}$
- Max. elfogadható közeghőm.: $30\text{ }^\circ\text{C}$ ($40\text{ }^\circ\text{C}$)
- Szivattyú átmérő: $\varnothing 74\text{ mm}$
- Súly (min./max.): $4,7\text{-}6,4\text{ kg}$
- Csőcsatlakozás: $\text{RP } 1\frac{1}{4}$ / $\text{RP } 1\frac{1}{2}$
- Szivattyúátmérő: $\varnothing 76\text{ mm}$
- Anyag (rozsdamentes acél):
SQ - DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304,
- Az SQ szivattyú telepíthető függőlegesen és vízszintesen egyaránt.

