

COMFORT PM AUTOADAPT

COMFORT PM AUTOADAPT

HASZNÁLATI MELEGVÍZ

KERINGETÉS OKOSAN

A Grundfos COMFORT PM új távlatokat nyit a családi házak használati melegvíz keringetése terén. Az alacsony zajszintű állandó mágneses motornak köszönhetően az energiafogyasztás 5-7 W – miközben az AUTOADAPT funkció, mely biztosítja, hogy a szivattyú csak akkor megy ha szükséges, csökkenti az energia- és a hővesztéséget. Az eredmény maximális komfort kevesebb vízfogyasztással, hő- és energiatakarékosan.

KEVESEBB ENERGIAFOGYASZTÁS

Amikor megnyitja a csapot, a szivattyú naplózza ezt az eseményt. Két hét után az AUTOADAPT funkció megtanulja és elraktározza ezeket a fogyasztási szokásokat. Ezzel további energia- és víz megtakarítást érhet el.

KIMAGASLÓ KOMFORT

A folyamatosan rendelkezésre álló melegvíz magasabb komfortszintet jelent, alacsony energiafogyasztás mellett.

ALACSONY KÖLTSÉG

Az alacsony zajszintű állandó mágneses motornak köszönhetően az energiafogyasztás mindössze 5-7 W. Ez a hagyományos szivattyúkhoz képest akár 97%-os költség csökkenést eredményezhet, és 48%-kal kevesebb energiafogyasztást.



MŰSZAKI ADATOK

Térfogatáram, Q_{max} :	0.7 m ³ /h
Emelőmagasság, H_{max} :	1.2 m
Közeghőmérséklet:	2 °C - 95 °C
Teljesítmény:	5 - 7 W

VÁLASSZA KI AZ OPTIMÁLIS MELEGVÍZ KERINGETŐ SZIVATTYÚT

A háztulajdonosok melegvíz használatra vonatkozó igényei eltérhetnek. Éppen ezért a COMFORT PM termékcsalád 3 terméktípust tartalmaz:

Teljesen automatikus működés – COMFORT PM AUTOADAPT

A COMFORT PM AUTOADAPT azonnali melegvíz elérést biztosít a ház minden részén. Három üzemmód segít a beállításban:



- AUTOADAPT üzemmód:**

A szivattyú feltérképezi a fogyasztási szokásokat és automatikusan ehhez igazodik.



- Hőmérséklet szabályozás:**

A melegvíz hőmérséklete a számított tartományon belül marad, ezzel biztosítva, hogy a szivattyú csak akkor működik, ha szükséges.



- 100%-os üzemmód:**

A szivattyú folyamatosan állandó fordulaton üzemel.

Rugalmasság – COMFORT PM 3 fokozatú

A 3 fokozatú COMFORT UPS folyamatos üzemeltetést garantál a három, előre beállított üzemmód valamelyikén. A 3 fokozat közötti választás megadja Önnek a lehetőséget, hogy kiválassza az optimális teljesítményt.


Folyamatos működés – COMFORT PM Basic

A COMFORT PM Basic folyamatosan állandó fordulatszámon üzemel. Ha nem szükséges az AUTOADAPT üzemmód, akkor ez a szivattyú a jó választás.

COMFORT PM szivattyúk tulajdonságai:

- Csendes működés**
Kompakt kialakítás
- Kis hővesztés**
A hőszigetelő burkolatnak köszönhetően csökken a hővesztés.
- Megszorulás elleni védelem**
A motor kialakítás biztosítja a megszorulás elleni védelmet.
- Egyszerű telepítés**
A kompakt kialakítás megkönnyíti a beépítést kis zárt térben.
- Szárazonfutás védelem**
Hosszú élettartamot és problémamentes üzemeltetést biztosít.

JELLEGGÖRBÉK



COMFORT BA PM AUTOADAPT



COMFORT BXS PM 3 FOKOZATÚ



COMFORT B PM BASIC

TERMÉKNÉV	TÍPUS	CIKKSZÁM
COMFORT AUTOADAPT	COMFORT 15-14 BA PM	97916757
COMFORT AUTOADAPT visszacsapó szeleppel	COMFORT 15-14 BXA PM	97916749
COMFORT PM 3 fokozatú	COMFORT 15-14 BS PM	98492992
COMFORT PM 3 fokozatú visszacsapó szeleppel	COMFORT 15-14 BXS PM	98492994
COMFORT PM Basic	COMFORT 15-14 B PM	97916771
COMFORT PM Basic visszacsapó szeleppel	COMFORT 15-14 BX PM	97916772

A termékről bővebb információt talál weboldalunkon. www.grundfos.hu